



Uhlová brúska Deadman, Typ: AGVM26-230



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077162 AGVM26-230
GTIN	4002395234394
Trieda položky	03M

Popis

Prevedenie:

Výkonná 230 mm uhlová brúska:

- motor PROtector chránený proti prachu s plynulým rozbehom a obmedzením rozbehového prúdu.
- Ochrana proti opätovnému rozbehu.
- Tlmič vibrácií, otočná prídavná rukoväť.
- Aretácia vretena.

Prevedenie so spínačom ovládanie dvomi rukami, ktorý sa po uvoľnení okamžite vypne. **2600 W** motor. S bezpečnostnou spojkou B-Guard s funkciou **Anti-Kickback** a upínacou maticou **FIXTEC**.

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväte. Vrátane rýchlo upínacej matice FIXTEC.

Technický opis

Označenie výrobcu	AGVM26-230GEXProTector
maximálny Ø kotúčov	230 mm
maximálna hĺbka separácie	68 mm
maximálne vibrácie podľa EN	2,5 m/s ²
Príkon	2600 W
Pozvoľný štart	áno
Blokovanie opätovného nábehu	áno

Spínač mŕtveho muža	áno
Hmotnosť	5,8 kg
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
maximálne otáčky	6600 min ⁻¹
Zvláštnosť	Autobalancer
Zvláštnosť	FIXTEC
Zvláštnosť	Spínač mŕtveho muža (bezpečnostný spínač)
Zvláštnosť	otočná rukoväť
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Upínacia matica M14 Typ NUT	073930 NUT
Upínacia matica M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC