



Upínacia klieština hladká, SK 52, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 14,5mm



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329920 14,5
GTIN	2050001074157
Trieda položky	33H

## Popis

### Prevedenie:

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Upozornenie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

## Technický opis

Ø napnutia	14,5 mm
Plocha upnutia	hladká
Rozsah upínania	3 - 7,5 mm
Tvrdosť	60 HR

Profil	oblé
Dĺžka L	46 mm
Prevedenie	skrátенý výstupok
Upínač	SK 52
Druh produktu	Upínacia hlava