

HOLEX**Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 25, Menovitý upínací Ø d: 7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309411 7
GTIN	4045197666109
Trieda položky	32Z

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.
S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 70 bar!).

Vhodné pre:

Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

Upozornenie:

HOLEX[®] upínacie klieštiny ER nie sú kompatibilné s Centro-P a HiRunER klieštinovými skľučovadlami.

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	7 mm
Upínač	ER 25
Norma	ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 10 µm
Typ	4282 E

Vonkajší Ø D	25,7 mm
Celková dĺžka L	34 mm
Druh produktu	Upínacia klieština