



Upínacia klieština hladká, SK 52, Upínanie  $\varnothing$  (zvýšenie o 0,5 mm): 39mm



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329920 39
GTIN	2050001072085
Trieda položky	33H

## Popis

### Prevedenie:

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný  $\varnothing$  upnutia.**

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Upozornenie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

## Technický opis

$\varnothing$ napnutia	39 mm
Rozsah upínania	3 - 7,5 mm
Tvrdosť	60 HR
Profil	oblé

Plocha upnutia	hladká
Dĺžka L	46 mm
Prevedenie	skrátенý výstupok
Upínač	SK 52
Druh produktu	Upínacia hlava