



Upínacia klieština hladká, SK 52, Upínanie \varnothing (zvýšenie o 0,5 mm): 32,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329920 32,5
GTIN	2050001074331
Trieda položky	33H

Popis

Prevedenie:

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný \varnothing upnutia.**

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

\varnothing napnutia	32,5 mm
Profil	oblé
Tvrdosť	60 HR
Plocha upnutia	hladká

Rozsah upínania	3 - 7,5 mm
Dĺžka L	46 mm
Prevedenie	skrátенý výstupok
Upínač	SK 52
Druh produktu	Upínacia hlava