



## Sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou so základnými a tvrdými nastavbovými čelustami, DIN 702-3, Typ / záznam krátkeho zúženia: 200/6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313140 200/6
GTIN	4019208227894
Trieda položky	33R

### Popis

#### Prevedenie:

- Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny.
- S poistkou čelustí, strediace upínanie.
- Veľký prechod.
- Dvakrát väčšia presnosť ako predpisuje DIN 6386.
- Vysoká upínacia sila pri nízkej vynaloženej sile.
- Vyššie otáčky vďaka bezpečnostnému blokovaciemu posúvaču.
- Čeluste je možné jednoducho a rýchlo otočiť, resp. vymeniť.
- Vonkajší obrys s okrajom proti striekajúcej vode.
- Maznice na mazanie všetkých klzných plôch.

#### Výhoda:

Tam, kde sa požadujú extrémne vysoké upínacie sily, vysoké presnosti obvodovej hádzavosti a spoľahlivá trvalá presnosť opakovania.

#### Použitie:

Pre hlavy vretien DIN 702-3. S rozpernou skrutkou a maticou s nákrúžkom. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

#### Materiál:

**Celoocelové, kompletne povrchovo kalené.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane: 1 súpravy čelustí, 1 upínacieho kľúča, 1 súpravy upevňovacích skrutiek.

**Upozornenie:**

Otvor E môžete vyvítať: veľ. 160 pre 45 mm, veľ. 200 pre 55 mm, veľ. 250 pre 75 mm, veľ. 315 pre 102 mm (za príplatok).

**Technický opis**

Upínanie krátkeho kužela	6
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami zvonka	7 - 207 mm
Typ	200
maximálne otáčky	4600 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami vnútri	71 - 214 mm
Ø centrovacieho kužela B	106,375 mm
Upínací zdvih na čelust' S	6,8 mm
Počet rozperných skrutiek	4
Vonkajší Ø A	206 mm
Veľkosť rozperných skrutiek	M12
Hmotnosť	16,5 kg
Prietok E	52 mm
Kľúč Vnútorň štvorhran K	12 mm
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Rohm Klinové skľučovadlo s čelustami
Druh produktu	Skľučovadlo klinovej tyče

**Príslušenstvo**

Tvrde nastavbové čeluste 3dielna sada pre typ skľučovadla 200

313250 200

313207 200

Súprava základných čelustí 3dielna,rovne ozubenie pre typ skľučovadla 200

Súprava základných čelustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 200

313205 200

Súprava základných čelustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 200

313200 200

Tvrde nastavbové čeluste 3dielna sada pre typ skľučovadla 200

313210 200