



Súprava základných čelustí 3dielna, šikmé ozubenie, pre typ skľučovadla: 315



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313200 315
GTIN	4019208023670
Trieda položky	33R

Popis

Použitie:

Keďže čeluste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer **v priebehu niekoľkých sekúnd**, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čelustí. **Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny.** Čelustové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čelustí s mäkkými nastavbovými čelustami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.

Na upnutie tvrdých alebo mäkkých nastavbových čelustí. Upevňovacie skrutky pre nastavbové čeluste sú súčasťou dodávky.

Vhodné pre:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhms Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

Technický opis

Šírka priehradky D	12 mm
Šírka B	32 mm
Šírka drážky A	26 mm
Dĺžka L	125 mm
pre typ skľučovadla	315 mm
Vzdialenosť otvorov b	54 mm

vhodné pre farebný kód	Rohm Klinové skľučovadlo s čelustami
vhodné pre farebný kód	Schunk sústružnicke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelustami
Druh produktu	Čeluste skľučovadla klinovej tyče