



Mäkké nadstavbové čeluste 3dielna sada, pre typ skľučovadla: 400



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313300 400
GTIN	4019208023830
Trieda položky	33R

Popis

Prevedenie:

Brúsená dosadacie plocha, **brunovaná**.

Neodstupňované, na vysústruženie jednotlivých Ø upínania. **Jemne frézovaná** dosadacia plocha, **nebrunovaná**.

Použitie:

Keďže čeluste sa dajú vymeniť alebo presunúť na požadovaný priemer **v priebehu niekoľkých sekúnd**, má zmysel mať na stroji pripravených niekoľko čelustí. **Tým sa dosiahne minimálny čas výmeny**. Čelustové jednotky sa skladajú napríklad z niekoľkých súprav základných čelustí s mäkkými nadstavbovými čelustami bez sklonov, ktoré sú vysústružené na požadované priemery. Tento racionalizačný efekt je potrebný nielen pre NC stroje, ale je nevyhnutný aj pre každý sústruh.

Na naskrutkovanie na kalené základné čeluste. Na upínanie nepravidelne tvarovaných alebo už opracovaných obrobkov, ktoré sa nesmú poškodiť. Čeluste sú opracované podľa tvaru obrobku.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Klinové skľučovadlo Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, klinové skľučovadlo Röhmm Duro č. 313120; 313140 a ďalšie systémy klinových skľučovadiel pre sústruhy.

Upozornenie:

Nadstavbové čeluste z hliníka, **na požiadanie**.

Technický opis

Dĺžka L	180 mm
---------	--------

Šírka B	50,5 mm
Dĺžka priehradky A	30 mm
Vzdialenosť otvorov b	60 mm
Šírka drážky D	18 mm
Výška H	73 mm
pre typ skľučovadla	400 mm
vhodné pre farebný kód	Rohm Klinové skľučovadlo s čelustami
vhodné pre farebný kód	Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čelustami
Druh produktu	Čeluste skľučovadla klinovej tyče