



Sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou so základnými a tvrdými nastavbovými čelustami, DIN 702-3, Typ / záznam krátkeho zúženia: 315/8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313140 315/8
GTIN	4019208227931
Trieda položky	33R

Popis

Prevedenie:

- Maximálna presnosť obvodovej hádzavosti a výmeny.
- S poistkou čelustí, strediace upínanie.
- Veľký prechod.
- Dvakrát väčšia presnosť ako predpisuje DIN 6386.
- Vysoká upínacia sila pri nízkej vynaloženej sile.
- Vyššie otáčky vďaka bezpečnostnému blokovaciemu posúvaču.
- Čeluste je možné jednoducho a rýchlo otočiť, resp. vymeniť.
- Vonkajší obrys s okrajom proti striekajúcej vode.
- Maznice na mazanie všetkých klzných plôch.

Výhoda:

Tam, kde sa požadujú extrémne vysoké upínacie sily, vysoké presnosti obvodovej hádzavosti a spoľahlivá trvalá presnosť opakovania.

Použitie:

Pre hlavy vretien DIN 702-3. S rozpernou skrutkou a maticou s nákrúžkom. Sústružnícke skľučovadlo sa upína vždy bez medzipríruby priamo na hlavu vretena.

Materiál:

Celooceľové, kompletne povrchovo kalené.

Rozsah balenia:

Vrátane: 1 súpravy čelustí, 1 upínacieho kľúča, 1 súpravy upevňovacích skrutiek.

Upozornenie:

Otvor E môžete vyvítať: veľ. 160 pre 45 mm, veľ. 200 pre 55 mm, veľ. 250 pre 75 mm, veľ. 315 pre 102 mm (za príplatok).

Technický opis

Hmotnosť	60 kg
Ø centrovacieho kužela B	139,719 mm
Upínanie krátkeho kužela	8
Veľkosť rozperných skrutiek	M16
maximálne otáčky	3300 min ⁻¹
Počet rozperných skrutiek	4
Prietok E	87 mm
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami zvonka	12 - 323 mm
Rozsah upínania s tvrdými nastavbovými čelustami vnútri	102 - 319 mm
Upínací zdvih na čelust' S	10,2 mm
Vonkajší Ø A	322 mm
Typ	315
Kľúč Vnútorň štvorhran K	17 mm
Norma	DIN 702-3
Farebný kód pre príslušenstvo	Rohm Klinové skľučovadlo s čelustami
Druh produktu	Skľučovadlo klinovej tyče

Príslušenstvo

Súprava základných čelustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ skľučovadla 315

313200 315

313250 315

Tvrde nastavbové čeľuste 3dielna sada pre typ
skľučovadla 315

Súprava základných čeľustí 3dielna,šikmé ozubenie pre typ
skľučovadla 315

313205 315

Súprava základných čeľustí 3dielna,rovne ozubenie pre typ
skľučovadla 315

313207 315

Tvrde nastavbové čeľuste 3dielna sada pre typ
skľučovadla 315

313210 315