

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou, ET 32,
Menovitý upínací Ø d: 7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309432 7
GTIN	2050001704092
Trieda položky	34F

Popis**Prevedenie:**

Upínacie klieštiny na vrtanie závitov podobne ako u DIN 6499 / ISO 15488, typ CET-GB obvodová hádzavosť 20 µm.

Použitie:

Na rezanie závitov na frézovacích a sústružníckych centrách.

Vhodné pre:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Upozornenie:

Upne iba menovité Ø. **Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.**

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	7 mm
Upínač	ET 32
Norma	Výrobná norma
Typ	4538 E
Vonkajší Ø D	33 mm
Celková dĺžka L	43 mm

Axiálne predĺženie	10 mm
Druh produktu	Upínacia klieština