

**Dvojitá brúska ECO, 400 V, Typ: DS07/200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077512 DS07/200
GTIN	2050001674180
Trieda položky	03S

**Popis****Prevedenie:**

**Extrémne tichý** motor zaručuje dlhú životnosť aj pri **nepretržitej prevádzke**. **Dodanie bez brúsnych kotúčov**.

Mimoriadne robustné trojfázové brúsky na striedavý prúd v stolnom vyhotovení. Stabilné podpery obrobkov, blokovanie opätovného spustenia a ochranné štíty na ochranu očí zaisťujú vysokú úroveň bezpečnosti používateľa.

**Upozornenie:**

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100.

**Technický opis**

Príkon	500 W
Hmotnosť	30 kg
maximálne otáčky	2900 min <sup>-1</sup>
Označenie výrobcu	DS07/200
Šírka brúsneho kotúča T	25 mm
Ø otvoru brúsneho kotúča H	51 mm
Ø brúsneho kotúča D	200 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Druh produktu

Dvojitá brúska

## Príslušenstvo

Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ NK60	596400 NK60
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK60	596350 EK60
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ NK60	596220 NK60
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ SC80	596350 SC80
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ NK36	596350 NK36
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ SC80	596220 SC80
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ C800	596350 C800
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK60	596220 EK60
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ NK60	596350 NK60
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK80	596400 EK80
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK80	596350 EK80
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ SC80	596400 SC80
Úložný stôl na nástroje pravý Typ AT1	077525 AT1
Úložný stôl na náradie ľavý Typ AT1	077519 AT1
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK60	596400 EK60
Stojan stroja vhodné pre stroj DS07	077513 DS07
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK80	596220 EK80
Ochranný štít na oči pre č. 077502 Typ DS1	077509 DS1