

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRESSION**Klieština OZ pre skľučovadlo, 2 – 16 mm, Menovitý upínací Ø d: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 309540 6      |
| GTIN             | 2050001704382 |
| Trieda položky   | 39Y           |

**Popis****Prevedenie:**

Pružinová oceľ, plne kalená a brúsená. Priechodzí otvor (dlhší rozsah upínania voči DIN upínacím klieštinám) zvyšuje upínaciu silu. Viacnásobne drážkované voči DIN upínacím klieštinám, tým vzniká väčšia hĺbka vnorenia v klieštinovom skľučovadle. Vhodné pre špirálový vrták na upnutie na vodiacej fazete. **Rozsah upínania = menovitý rozmer do mínus 0,5 mm.** Obojstranne 5- alebo 6-násobne drážkované.

**Výhoda:**

- **Lepšia obvodová hádzavosť = osovoparalelné stredenie v kuželi; žiadne pretáhanie.**
- **Vyššia upínacia sila = vyššími nosnými podielmi.**
- **Vyššia systémová tuhosť = vhodné na vysokorýchlostné frézovanie.**
- **Vyššie životnosti nástrojov.**

**Technický opis**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Menovitý upínací Ø d   | 6 mm      |
| pre skľučovadlo        | 2 - 16 mm |
| Atribút Názov produktu | 2 – 16 mm |
| Norma                  | ISO 10897 |
| Typ                    | 415 E     |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Vonkajší Ø D    | 25,5 mm            |
| Celková dĺžka L | 40 mm              |
| Druh produktu   | Upínacia klieština |