

AEG

Excentrická brúska, Typ: EX150ES



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077321 EX150ES
GTIN	4002395135479
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:

- **Výkonná excentrická brúska s motorom 440 W.**
- **Elektronická predvolba otáčok. Výmena brúsneho papiera systému upevnenia pomocou suchého zipsu.**
- **2-násobná predvolba vibračného okruhu 3,2 mm / 6,4 mm.**
- **Integrované odsávanie prachu pomocou univerzálneho brúsneho taniera so 6 otvormi. Prípojka pre externý odsávací systém.**

Rozsah balenia:

Vrátane excentrického brúsneho taniera Ø150 mm, prídavnej rukoväte, brúsneho listu, vrečka na prach, odsávacieho adaptéra.

Upozornenie:

Vhodný brúsny kotúč so 6 otvormi výrobok č. 567775, s 15 otvormi výrobok č. 567558 a ABRANET výrobok č. 567800.

Technický opis

Ø brúsneho taniera	150 mm
Zdvih kmitavého obvodu	3,2 / 6,4 mm
maximálne vibrácie podľa EN	8,5 m/s ²
Označenie výrobcu	EX150ES

Hmotnosť	2,8 kg
Príkion	440 W
Miera kmitania	4000 - 10000 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Balenie	Pepravný kufřík
Druh produktu	Excentrická brúska

Príslušenstvo

Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® Zrnitosť 240	567800 240
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 600	567775 600
Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® Zrnitosť 80	567800 80
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 400	567775 400
Náhradný brúsny tanier pre EX150E / EX150ES vhodné pre EX150	077329 EX150
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 320	567775 320
Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® Zrnitosť 320	567800 320
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 40	567775 40
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 800	567775 800
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 80	567775 80
Brúsny kotúč so suchým zipsom ABRANET® Zrnitosť 400	567800 400
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 120	567775 120
Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 6-násobná + 1 Zrnitosť 60	567775 60
	567775 180

Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrinitosť 180

Papierový brúsny kotúč so suchým zipsom (A)Perforácia 6-násobná + 1 Zrinitosť 240

567775 240

Brúsny kotúč so suchým zipsomABRANET® Zrinitosť 180

567800 180

Brúsny kotúč so suchým zipsomABRANET® Zrinitosť 120

567800 120