

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRESSION**Klieština OZ pre skľučovadlo, 2 – 16 mm, Menovitý upínací Ø d: 7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309540 7
GTIN	2050001704399
Trieda položky	39Y

**Popis****Prevedenie:**

Pružinová oceľ, plne kalená a brúsená. Priechodzí otvor (dlhší rozsah upínania voči DIN upínacím klieštinám) zvyšuje upínaciu silu. Viacnásobne drážkované voči DIN upínacím klieštinám, tým vzniká väčšia hĺbka vnorenia v klieštinovom skľučovadle. Vhodné pre špirálový vrták na upnutie na vodiacej fazete. **Rozsah upínania = menovitý rozmer do mínus 0,5 mm.** Obojstranne 5- alebo 6-násobne drážkované.

**Výhoda:**

- **Lepšia obvodová hádzavosť = osovoparalelné stredenie v kuželi; žiadne pretáhovanie.**
- **Vyššia upínacia sila = vyššími nosnými podielmi.**
- **Vyššia systémová tuhosť = vhodné na vysokorýchlostné frézovanie.**
- **Vyššie životnosti nástrojov.**

**Technický opis**

Menovitý upínací Ø d	7 mm
pre skľučovadlo	2 - 16 mm
Atribút Názov produktu	2 – 16 mm
Norma	ISO 10897
Typ	415 E

Vonkajší Ø D	25,5 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Druh produktu	Upínacia klieština