



## Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 315



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313450 315
GTIN	4019208193472
Trieda položky	33R

### Popis

**Prevedenie:**

**Jemne frézovaná** drážka a ozubenie, **brunované**.

Zošikmené pre malé upínacie Ø.

**Materiál:**

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

**Vhodné pre:**

**Silové upínacie puzdro** spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

**Upozornenie:**

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.**

### Technický opis

Šírka drážky D	21 mm
pre závit DIN 912	M16
Vzdialenosť otvorov b	28 mm
Vzdialenosť otvorov a	30 mm
pre typ skľučovadla	315 mm
Dĺžka L	140 mm

Šírka B	50 mm
Výška H	50 mm
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo