



## Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 170



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313750 170
GTIN	4019208193755
Trieda položky	33R

### Popis

**Prevedenie:**

Zošikmené pre malé upínacie Ø.

**Jemne frézovaná** drážka a ozubenie, **brunované**.

Nastavbové čeluste mäkké, dlhé, ozubenie 1,5×60°

**Materiál:**

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

**Vhodné pre:**

**Silové upínacie puzdro** spoločnosti Schunk, Röhmi a iných fabrikátov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

**Upozornenie:**

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.**

### Technický opis

Vzdialenosť otvorov b	20 mm
Šírka B	31 mm
Výška H	32 mm
Šírka drážky D	12 mm
pre závit DIN 912	M10

pre typ skľučovadla	170 mm
Dĺžka L	82 mm
Vzdialenosť otvorov a	15 mm
vhodné pre farebný kód	Schunk silové upínacie puzdro a čeluste
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo