

**Upínacia hlava mäkká, SK 52, Ø štartovacieho otvoru: 30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	329926 30
GTIN	2050001922649
Trieda položky	33H

Popis**Prevedenie:**

Upínacie hlavy, **okruhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Mäkké (znižená tvrdosť 40 HRC v otvore) pre samovrtanie.

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

Ø štartovacieho otvoru	30 mm
Tvrdosť	60 HR
Dĺžka L	46 mm
Upínač	SK 52

Druh produktu

Upínacia hlava