



Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 250



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313400 250
GTIN	4019208193397
Trieda položky	33R

Popis

Prevedenie:

Jemne frézovaná drážka a ozubenie, **brunované**.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.**

Technický opis

Šírka B	45 mm
Dĺžka L	95 mm
vhodné aj pre typ skľučovadla	315 mm
pre závit DIN 912	M16
pre typ skľučovadla	250 mm
Vzdialenosť otvorov a	15 mm

Šírka drážky D	21 mm
Vzdialenosť otvorov b	25 mm
Výška H	54 mm
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo