

**Drážkový kameň zušľachtený, Šírka drážky D: 17mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313520 17
GTIN	4019208193632
Trieda položky	33R

**Popis****Prevedenie:**

Precízne obrúsené a zušľachtené.

**Vhodné pre:**

Všetky **bežné silové upínacie skľučovadlá** od **výrobcov** Schunk, Forkardt, Röhms a SMW (so zahroteným ozubením).

**Vhodné pre:**

Röhms: KFD 160-200

**Rozsah balenia:**

Vrátane skrutiek s valcovou hlavou DIN 912 – 12.9!

**Upozornenie:**

Ďalšie drážkové kamene sú k dispozícii z výroby.

**Technický opis**

Výška H	21,7 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	70 Nm
Šírka drážky D	17 mm

Závit G	M12
Výška schodíka h	9,5 mm
Druh produktu	Drážkový kameň