

Garant**Upínací trň pre frézovacie hlavy, HSK-A 100 A = 160, Ø trňa d1: 16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	306690 16
GTIN	4045197290465
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- **Upínanie -Ø 40 so 4 závitovými otvormi na montáž nožových hláv podľa DIN 2079.**
- **S otvorom na čip Balluff/RFID.**
- **Zväčšená oblasť upevnenia nákrúžku.**
- **Upravené funkčné plochy HSK.**

Použitie:

Na upnutie nástrčných čelných valcových fréz a frézovacích hláv.

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúrka na vnútorné chladenie č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	160 mm
Ø trňa d ₁	16 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	16
Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	17 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	16
Vonkajší Ø D	38 mm

Ø upnutia D ₁	16 mm
Upínač	HSK-A 100 A = 160
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69882-3
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

Príslušenstvo

Upínacia skrutka frézy pre Ø trňa 16	309860 16
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 16	309840 16