



## Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 315



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	313750 315
GTIN	4019208193786
Trieda položky	33R

### Popis

**Prevedenie:**

Zošikmené pre malé upínacie  $\emptyset$ .

**Jemne frézovaná** drážka a ozubenie, **brunované**.

Nastavbové čeluste mäkké, dlhé, ozubenie  $1,5 \times 60^\circ$

**Materiál:**

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

**Vhodné pre:**

**Silové upínacie puzdro** spoločnosti Schunk, Röhmi a iných fabrikátov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

**Upozornenie:**

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.**

### Technický opis

pre závit DIN 912	M14
Šírka drážky D	18 mm
Šírka B	50 mm
Dĺžka L	145 mm
Vzdialenosť otvorov a	30 mm

Vzdialenosť otvorov b	30 mm
Výška H	50 mm
pre typ skľučovadla	315 mm
vhodné pre farebný kód	Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu	Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo