

**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 254****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313700 254
GTIN	4019208193687
Trieda položky	33R

**Popis****Prevedenie:**

Jemne frézovaná drážka a ozubenie, **brunované**.

**Materiál:**

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

**Vhodné pre:**

**Silové upínacie puzdro** spoločnosti Schunk, Röhmi a iných fabrikátov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

**Upozornenie:**

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.**

**Technický opis**

Výška H	45 mm
Vzdialenosť otvorov a	30 mm
Vzdialenosť otvorov b	30 mm
pre typ skľučovadla	254 mm
Šírka drážky D	16 mm
Dĺžka L	110 mm

Šírka B	50 mm
pre závit DIN 912	M12
vhodné pre farebný kód	Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu	Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo