

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**Klieština OZ pre skľučovadlo, 4 # 32 mm, Menovitý upínací Ø d: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 309560 22 |
| GTIN | 2050001704771 |
| Trieda položky | 39Y |

Popis**Prevedenie:**

Pružinová oceľ, plne kalená a brúsená. Priechodzí otvor (dlhší rozsah upínania voči DIN upínacím klieštinám) zvyšuje upínaciu silu. Viacnásobne drážkované voči DIN upínacím klieštinám, tým vzniká väčšia hĺbka vnorenia v klieštinovom skľučovadle. Vhodné pre špirálový vrták na upnutie na vodiacej fazete. **Rozsah upínania = menovitý rozmer do mínus 0,5 mm.** Obojstranne 5- alebo 6-násobne drážkované.

Výhoda:

- **Lepšia obvodová hádzavosť = osovoparalelné stredenie v kuželi; žiadne pretáhovanie.**
- **Vyššia upínacia sila = vyššími nosnými podielmi.**
- **Vyššia systémová tuhosť = vhodné na vysokorýchlostné frézovanie.**
- **Vyššie životnosti nástrojov.**

Technický opis

| | |
|------------------------|-----------|
| Menovitý upínací Ø d | 22 mm |
| pre skľučovadlo | 4 - 32 mm |
| Atribút Názov produktu | 4 # 32 mm |
| Norma | ISO 10897 |
| Typ | 467 E |

| | |
|-----------------|--------------------|
| Vonkajší Ø D | 43,7 mm |
| Celková dĺžka L | 60 mm |
| Druh produktu | Upínacia klieština |