



Upínacia klieština hladká, SK 65, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 16,5mm



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	329930 16,5
GTIN	2050001075284
Trieda položky	33H

## Popis

### Prevedenie:

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Upozornenie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

## Technický opis

Ø napnutia	16,5 mm
Plocha upnutia	hladká
Tvrdosť	60 HR
Profil	oblé

Dĺžka L	53 mm
Prevedenie	skrátенý výstupok
Upínač	SK 65
Druh produktu	Upínacia hlava