

HOLEX**Upínacia matica ER, pre ER: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309580 40
GTIN	4045197151971
Trieda položky	32Z

Popis**Prevedenie:**

Závit a kužeľ sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. **S drážkami.**

Vhodné pre:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Zvláštne príslušenstvo:

ER upínací kľúč, č. 309680 – 309740.

Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

Upozornenie:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Technický opis

Celková dĺžka L	26 mm
pre ER	40 mm
Závit	M50×1,5
maximálny ťahovací moment	240 Nm

Vonkajší Ø D	63 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínacia matica

Príslušenstvo

ER upínací klúč1/2 palca drážka pre klieštinové upínače ER 40	309700 40
ER upínací klúč pre klieštinové upínače ER 40	309680 40