



Upínacia matica ER pre tesniace podložky, pre ER: 16



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309615 16
GTIN	7640128492160
Trieda položky	39Z

Popis

Prevedenie:

Závit a kužel sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. Matica s povrchovou úpravou pre: zmenšené trenie a **zvýšenú upínaciu silu** ako aj vysokú odolnosť voči opotrebovaniu a korózii. **So šesťhrannom SW 25.**

Vhodné pre:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Zvláštne príslušenstvo:

ER upínací kľúč, č. 309680 – 309740.

Jednostranný otvorený kľúč (pre veľ. 16), č. 613300 veľ. 25.

Tesniace podložky č. 309625; 309630; 309635; 309645.

Upozornenie:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Technický opis

Celková dĺžka L	22,5 mm
Závit	M22×1,5
maximálny ťahovací moment	80 Nm

pre ER	16 mm
Vonkajší Ø D	28 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínacia matica