

**FAHRION®**  
FAHRENDEN FREISCHNITT**Súprava upínacích klieštín OZ typ 462 E 15dielna, pre skľučovadlo 5 – 25 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309562
GTIN	2050001699404
Trieda položky	39Z

**Popis****Prevedenie:**

Pružinová oceľ, plne kalená a brúsená. Priechodzí otvor (dlhší rozsah upínania voči DIN upínacím klieštínam) zvyšuje upínaciu silu. Viacnásobne drážkované voči DIN upínacím klieštínam, tým vzniká väčšia hĺbka vnorenia v klieštinovom skľučovadle. Vhodné pre špirálový vrták na upnutie na vodiacej fazete. **Rozsah upínania = menovitý rozmer do mínus 0,5 mm.** Obojstranne 5- alebo 6-násobne drážkované.

**Výhoda:**

- **Lepšia obvodová hádzavosť = osovoparalelné stredenie v kuželi; žiadne pretáhanie.**
- **Vyššia upínacia sila = vyššími nosnými podielmi.**
- **Vyššia systémová tuhosť = vhodné na vysokorychlostné frézovanie.**
- **Vyššie životnosti nástrojov.**

**Rozsah balenia:**

Upínacie klieštiny OZ (č. 309550) Ø 5–16 mm (stúpanie po 1 mm) a Ø 18, 20 a 25 mm, vrátane drevenej kazety.

**Technický opis**

Norma	ISO 10897
Druh produktu	Upínacia klieština

