

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**Klieština OZ pre skľučovadlo, 4 # 32 mm, Menovitý upínací Ø d: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309560 16
GTIN	2050001704740
Trieda položky	39Y

Popis**Prevedenie:**

Pružinová oceľ, plne kalená a brúsená. Priechodzí otvor (dlhší rozsah upínania voči DIN upínacím klieštinám) zvyšuje upínaciu silu. Viacnásobne drážkované voči DIN upínacím klieštinám, tým vzniká väčšia hĺbka vnorenia v klieštinovom skľučovadle. Vhodné pre špirálový vrták na upnutie na vodiacej fazete. **Rozsah upínania = menovitý rozmer do mínus 0,5 mm.** Obojstranne 5- alebo 6-násobne drážkované.

Výhoda:

- **Lepšia obvodová hádzavosť = osovoparalelné stredenie v kuželi; žiadne pretáhovanie.**
- **Vyššia upínacia sila = vyššími nosnými podielmi.**
- **Vyššia systémová tuhosť = vhodné na vysokorýchlostné frézovanie.**
- **Vyššie životnosti nástrojov.**

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	16 mm
pre skľučovadlo	4 - 32 mm
Atribút Názov produktu	4 # 32 mm
Norma	ISO 10897
Typ	467 E

Vonkajší Ø D	43,7 mm
Celková dĺžka L	60 mm
Druh produktu	Upínacia klieština