

HELICOIL® Plus

made by BOLLHOFF

Strojný závitník 6H, Závit M (× stúpanie): M5**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	082807 M5
GTIN	4250361209772
Trieda položky	04D

Popis**Prevedenie:**

HSS strojvý závitník, priama drážka, 4-stupňové narezanie pre prechodové otvory alebo otvory v základni s hlboko vyvrtaným otvorom jadra so závitom v triede tolerancie 6H.

Veľmi odolné, voľne prechádzajúce závitové vložky HeliCoil®plus z **ušľachtilej ocele s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu** s úzkymi toleranciami, **vysokou kvalitou povrchu** ako aj **odolnosťou proti korózii a vysokým teplotám**. Flexibilná konštrukcia umožňuje rovnomerné rozloženie zaťaženia a ťahu a vytvára tak **trvalé skrutkové spoje** najvyššej kvality **pre všetky prevádzkové zaťaženia** (statické, dynamické) s **ideálnym prenosom sily**. Jednoduchá, rýchla montáž. Výsledkom je skalibrovaný obojstranne použiteľný vnútorný závit.

Použitie:

Na hospodárnu **obnovu poškodených** alebo **opotrebovaných závitov** a ako konštrukčný prvok na **pancierovanie závitov** pri použití materiálov s nízkou pevnosťou v šmyku (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).

Upozornenie:

TiCN strojvý závitník HSS-E-PM pozri Č. 133550 a Č. 138200.

- **Vhodné medzné kalibračné trne na skúšanie závitov nájdete pod číslom 486000ff.**
- **Samosvorné vložky, iné rozmery a závitové vložky UNC / UNF nie sú k dispozícii na vyžiadanie.**

Technický opis

Závit M	M5
Ø otvoru pod závit	5,2 mm
Počet závitových vložiek č. 082800	60
Druh produktu	Závitník

