



Upínacia klieština hladká, SK 65, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 54mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329930 54 |
| GTIN | 2050001075772 |
| Trieda položky | 33H |

Popis

Prevedenie:

Hladké prevedenie pre jemné obrábanie.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

Upozornenie:

Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

Technický opis

| | |
|----------------|--------|
| Ø napnutia | 54 mm |
| Tvrdosť | 60 HR |
| Plocha upnutia | hladká |
| Profil | oblé |

| | |
|---------------|-------------------|
| Dĺžka L | 53 mm |
| Prevedenie | skrátенý výstupok |
| Upínač | SK 65 |
| Druh produktu | Upínacia hlava |