




Súprava základných čelustí 3dielna, kalená, pre typ skľučovadla: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	314000 125
GTIN	4019208034096
Trieda položky	33R

Popis

Použitie:

Na uchopenie kalených vratných čelustí alebo mäkkých nastavbových čelustí.

Vhodné pre:

Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Upozornenie:

- V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
- Dokúpené nastavbové, sústružnícke a vrtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

Technický opis

Dĺžka L	55 mm
pre typ skľučovadla	125 mm
Šírka drážky D +0,01	12,68 mm
Šírka priehradky B ₁ -0,05	7,94 mm
Závit	M8
vhodné pre farebný kód	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm

Druh produktu

Čeluste pre rovinné
špirálové skľučovadlo