


**Súprava základných čelustí 4dielna, kalená, pre typ skľučovadla: 315mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	314100 315
GTIN	4019208034270
Trieda položky	33R

**Popis****Použitie:**

Na uchopenie kalených vratných čelustí alebo mäkkých nastavbových čelustí.

**Vhodné pre:**

**Štvorčelustové skľučovadlo č. 312505; 312705.**

**Upozornenie:**

- **V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.**
- **Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vŕtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**

**Technický opis**

pre typ skľučovadla	315 mm
Dĺžka L	108 mm
Šírka drážky D +0,01	19,03 mm
Šírka priehradky B <sub>1</sub> -0,05	12,7 mm
Závit	M12
vhodné pre farebný kód	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm
Druh produktu	Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo

