


**Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 140mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 314600 140    |
| GTIN             | 4019208034386 |
| Trieda položky   | 33R           |

**Popis****Materiál:**

16 MnCr5

**Vhodné pre:****Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.****Upozornenie:**

- **V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.**
- **Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vŕtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**

**Technický opis**

|                        |   |
|------------------------|---|
| pre typ skľučovadla    | 140 mm  |
| Dĺžka L                | 61 mm   |
| Šírka B                | 18 mm   |
| Výška H                | 41,5 mm   |
| vhodné pre farebný kód | Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm |
| Druh produktu          | Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo                   |

