

**Súprava základných čelustí 3dielna, kalená, pre typ skľučovadla: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	314000 250
GTIN	4019208034133
Trieda položky	33R

**Popis****Použitie:**

Na uchopenie kalených vratných čelustí alebo mäkkých nastavbových čelustí.

**Vhodné pre:**

**Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.**

**Upozornenie:**

- **V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.**
- **Dokúpené nastavbové, sústružnícke a vŕtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**

**Technický opis**

pre typ skľučovadla	250 mm
Dĺžka L	92 mm
Šírka drážky D +0,01	19,03 mm
Šírka priehradky B <sub>1</sub> -0,05	12,7 mm
Závit	M12
vhodné pre farebný kód	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm

Druh produktu

---

Čeluste pre rovinné  
špirálové skľučovadlo