




## Súprava základných čelustí 3dielna, kalená, pre typ skľučovadla: 350mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	314000 350
GTIN	4019208034157
Trieda položky	33R

### Popis

#### Použitie:

Na uchopenie kalených vratných čelustí alebo mäkkých nastavbových čelustí.

#### Vhodné pre:

Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

#### Upozornenie:

- **V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.**
- **Dokúpené nastavbové, sústružnícke a vrtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**

### Technický opis

vhodné aj pre typ skľučovadla	400 mm
pre typ skľučovadla	350 mm
Dĺžka L	127 mm
Šírka drážky D +0,01	19,03 mm
Šírka priehradky B <sub>1</sub> -0,05	12,7 mm
Závit	M16
vhodné pre farebný kód	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm

Druh produktu

---

Čeluste pre rovinné  
špirálové skľučovadlo