



## Hydraulické upínacie puzdro radiálne nastavenie, HSK-A 63, Ø upnutia D1: 8mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	307514 8
GTIN	2050001700926
Trieda položky	33W

### Popis

#### Prevedenie:

- **Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**

S radiálnym nastavením dĺžky nástroja.

#### Použitie:

- **Vysoký výkon obrábania (avšak žiadne extrémne ťažké obrábanie).**
- **Na vrtanie, vystružovanie a frézovanie.**

#### Zvláštne príslušenstvo:

Redukčné puzdrá č. 302135 – 302187, trubička na chladenie č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, valcové vytieraky č. 343720.

WTE dorazové skrutky pre priame upnutie resp. použitie redukčných puzdiel na vyžiadanie.

#### Upozornenie:

A-rozmer = 200 mm dostupný na vyžiadanie!

### Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	8 mm
Vonkajší Ø D	50 mm
Dráha prestavenia V	10 mm

Upínač	HSK-A 63
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Norma upínača	DIN 69882-7
Tvar	A
Vnútorne chladenie	áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro

## Príslušenstvo

Valcový vytierakPlast Ø čapu 8	343720 8
--------------------------------	----------