



## Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 80mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 314600 80     |
| GTIN             | 4019208034355 |
| Trieda položky   | 33R           |

### Popis

**Materiál:**

16 MnCr5

**Vhodné pre:**

Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

**Upozornenie:**

- V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
- Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vŕtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

### Technický opis

|                        |   |
|------------------------|---|
| Dĺžka L                | 37 mm   |
| Šírka B                | 12 mm   |
| pre typ skľučovadla    | 80 mm   |
| Výška H                | 26 mm   |
| vhodné pre farebný kód | Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm |
| Druh produktu          | Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo                   |

