

**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 350mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	314400 350
GTIN	4019208034577
Trieda položky	33R

**Popis****Prevedenie:**

Jemne frézovaná dosadacia plocha, **nebrunovaná**.

**Použitie:**

Na naskrutkovanie na kalené základné čeluste.

**Materiál:**

16 MnCr5

**Vhodné pre:**

Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

**Upozornenie:**

- **V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.**
- **Dokúpené nastavbové, sústružnícke a vrtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**

**Technický opis**

vhodné aj pre typ skľučovadla	400 mm
pre typ skľučovadla	350 mm
Dĺžka L	137 mm
Výška H	63 mm
Dĺžka priehradky A	19,02 mm
Vzdialenosť otvorov b	76,2 mm

Šírka drážky D	12,72 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhms
Druh produktu	Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo