

Garant**Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke, HSK-A 63, Ø upnutia D1: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	307512 6
GTIN	4045197506252
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
- S otvorom na čip RFID/Balluff.

Použitie:

- Vysoký výkon obrábania (avšak žiadne extrémne ťažké obrábanie).
- Na vrtanie, vystružovanie a frézovanie.

Zvláštne príslušenstvo:

Redukčné puzdrá č. 302135 – 302187, trubička na chladenie č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, valcové vytieraky č. 343720.

Upozornenie:

A-rozmer = 200 mm dostupný na vyžiadanie!

Technický opis

Ø D ₂	26 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Závit M	M5
L ₃	24 mm
Ø upnutia D ₁	6 mm
Vonkajší Ø D	50 mm

Dráha prestavenia V	10 mm
Upínač	HSK-A 63
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Norma upínača	DIN 69882-7
Tvar	A
Vnútorne chladenie	áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro

Príslušenstvo

Valcový vytierakPlast Ø čapu 6	343720 6
--------------------------------	----------