



## Upínacia matica ER CENTRO P pre tesniace podložky HP, Typ CP pre ER: 16DI



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309665 16DI
GTIN	2050001704917
Trieda položky	34F

### Popis

#### Prevedenie:

**Mini** = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.

**MiniSchlank** = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.

**Kónický** = všetky veľkosti s „C“.

**Štandardná** = všetky ostatné veľkosti.

Upínacia matica ER CP, **pre tesniace krúžky**.

#### Vhodné pre:

Klieštinový upínací trň FAHRION ER CENTRO a klieštinový upínací trň ER HDC.

#### Upozornenie:

**Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!**

Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.

Môže sa upnúť iba menovitý rozmer (žiadne premostenie!)

### Technický opis

Rozsah upínania	1 - 10 mm
Celková dĺžka L	26,4 mm

maximálny ťahovací moment	55 Nm
Vonkajší Ø D	30 mm
Séria	Centro P
Závit	Tr22×1,5
Druh produktu	Upínacia matica

## Príslušenstvo

Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 1	309666 1
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 10	309666 10
CP valčekový kľúč Typ 16	309754 16
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 6	309666 6
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 4	309666 4
CP valčekový kľúč pre momentové kľúče Typ 16	309756 16
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 9	309666 9
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 8	309666 8
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 5	309666 5
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 3	309666 3
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 2	309666 2
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 7	309666 7