



Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke, HSK-A 100, Ø upnutia D1: 8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	307525 8
GTIN	2050001653499
Trieda položky	33W

Popis

Prevedenie:

- Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
- S otvorom na čip RFID/Balluff.

Použitie:

- Vysoký výkon obrábania (avšak žiadne extrémne ťažké obrábanie).
- Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.

Zvláštne príslušenstvo:

Redukčné puzdrá č. 302135 – 302187, trubička na chladenie č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, valcové vytieraky č. 343720.

WTE dorazové skrutky pre priame upnutie resp. použitie redukčných puzdier na vyžiadanie.

Upozornenie:

A-rozmer = 200 mm dostupný na vyžiadanie!

Technický opis

L ₃	24 mm
Ø upnutia D ₁	8 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	75 mm
Ø D ₂	28 mm

Závit M	M6
Vonkajší Ø D	50 mm
Dráha prestavenia V	10 mm
Upínač	HSK-A 100
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Norma upínača	DIN 69882-7
Tvar	A
Vnútorne chladenie	áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro

Príslušenstvo

Valcový vytierakPlast Ø čapu 8	343720 8
--------------------------------	----------