

**Garant****Upínacia matica ER mini, pre ER: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309650 8
GTIN	4045197644855
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

Malé vonkajšie rozmery, kalená po cementovaní a na všetkých stranách brúsená.

· **Kalená cementáciou a na všetkých stranách brúsená.**

**Vhodné pre:**

**Klieštínový upínací trň ER Mini** č. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

**Technický opis**

pre ER	8 mm
Celková dĺžka L	11 mm
maximálny ťahovací moment	12 Nm
Závit	M10×0,75
Vonkajší Ø D	12 mm
Norma	DIN 6499
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>

Stratégia obrábania

HSC

Druh produktu

Upínacia matica