



Upínacia matica ER CENTRO P štandardná, Typ CP pre ER: 11M



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309655 11M
GTIN	2050001704832
Trieda položky	34F

Popis

Prevedenie:

Mini = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.

MiniSchlank = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.

Kónický = všetky veľkosti s „C“.

Štandardná = všetky ostatné veľkosti.

S lichobežníkovým závitom pre vysoké upínacie sily. Extra dlhé dvojité vedenie upínacej matice ER. Upínacie matice ER

s povrchovou úpravou na zníženie **trenia**.

Upínacia matica ER CP, **nehodná pre tesniace krúžky HP**.

Vhodné pre:

Klieštinový upínací trň FAHRION ER CENTRO a klieštinový upínací trň ER HDC.

Zvláštne príslušenstvo:

Tesniace podložky č. 309666 – 309668, presné upínacie klieštiny ER č. 308878 – 308992, upínacie kľúče č. 309754 – 309756, upínacie klieštiny HP č. 309365 – 309379.

Upozornenie:

Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!

Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.

Môže sa upnúť iba menovitý rozmer (žiadne premostenie!)

Technický opis

Rozsah upínania	1 - 7 mm
Celková dĺžka L	16,2 mm
maximálny ťahovací moment	10 Nm
Vonkajší Ø D	16 mm
Séria	Centro P
Závit	Tr14×0,75
Druh produktu	Upínacia matica

Príslušenstvo

CP valčekový kľúč Typ 11M	309754 11M
CP valčekový kľúč pre momentové kľúče Typ 11M	309756 11M