



## Upínacia matica ER CENTRO P pre tesniace podložky HP, Typ CP pre ER: 25DI



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309665 25DI
GTIN	2050001704924
Trieda položky	34F

### Popis

#### Prevedenie:

**Mini** = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.

**MiniSchlank** = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.

**Kónický** = všetky veľkosti s „C“.

**Štandardná** = všetky ostatné veľkosti.

Upínacia matica ER CP, **pre tesniace krúžky**.

#### Vhodné pre:

Klieštinový upínací trň FAHRION ER CENTRO a klieštinový upínací trň ER HDC.

#### Upozornenie:

**Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!**

Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.

Môže sa upnúť iba menovitý rozmer (žiadne premostenie!)

### Technický opis

Rozsah upínania	2 - 16 mm
Celková dĺžka L	28,9 mm

maximálny ťahovací moment	90 Nm
Vonkajší Ø D	40 mm
Séria	Centro P
Závit	Tr32×1,5
Druh produktu	Upínacia matica

## Príslušenstvo

Tesniace podložky CP Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 2	309667 2
CP valčekový kľúč pre momentové kľúče Typ 25	309756 25
CP valčekový kľúč Typ 25	309754 25