

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Tesniaci krúžok HP pre upínaciu maticu ER CENTRO P, DI32, Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm): 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky

309668 4

GTIN

2050001705211

Trieda položky

34F

Popis**Prevedenie:****Mini** = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.**MiniSchlank** = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.**Kónický** = všetky veľkosti s „C“.**Štandardná** = všetky ostatné veľkosti.Vulkanizované **vysokotlakové tesniace podložky** do 80 bar.

Premostenie Ø upnutia 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

Vhodné pre:

ER upínacie matice CP č. 309665 veľ. 32DI.

Upozornenie:**Systém FAHRION** ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP **nie sú vhodné pre ostatné systémy!**

Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.

· **Tesniace podložky 0,5 mm stúpajúce na vyžiadanie.**· **Tesniace podložky DI40 na vyžiadanie.****Nekompatibilné s ostatnými systémami tesniacich podložiek!****Technický opis**

Ø napnutia	4 mm
Séria	Centro P
pre typ	D132
Vonkajší Ø D	26,2 mm
Výška L	2 mm
Druh produktu	Príslušenstvo pre klieštinový upínací trň