

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Upínacia matica ER CENTRO P štandardná, Typ CP pre ER: 16MS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 309655 16MS |
| GTIN | 2050001705792 |
| Trieda položky | 34F |

Popis**Prevedenie:****Mini** = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.**MiniSchlank** = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.**Kónický** = všetky veľkosti s „C“.**Štandardná** = všetky ostatné veľkosti.

S lichobežníkovým závitom pre vysoké upínacie sily. Extra dlhé dvojité vedenie upínacej matice ER. Upínacie matice ER

s povrchovou úpravou na zníženie **trenia**.Upínacia matica ER CP, **nehodná pre tesniace krúžky HP**.**Vhodné pre:**

Klieštinový upínací trň FAHRION ER CENTRO a klieštinový upínací trň ER HDC.

Zvláštne príslušenstvo:

Tesniace podložky č. 309666 – 309668, presné upínacie klieštiny ER č. 308878 – 308992, upínacie kľúče č. 309754 – 309756, upínacie klieštiny HP č. 309365 – 309379.

Upozornenie:**Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!**

Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.

Môže sa upnúť iba menovitý rozmer (žiadne premostenie!)

Technický opis

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Rozsah upínania | 1 - 10 mm |
| Celková dĺžka L | 20,9 mm |
| maximálny ťahovací moment | 30 Nm |
| Vonkajší Ø D | 22 mm |
| Séria | Centro P |
| Závit | Tr20×1 |
| Druh produktu | Upínacia matica |