



Upínacia matica ER CENTRO P pre tesniace podložky HP, Typ CP pre ER: 40DI



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	309665 40DI
GTIN	2050001736710
Trieda položky	34F

Popis

Prevedenie:

Mini = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.

MiniSchlank = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.

Kónický = všetky veľkosti s „C“.

Štandardná = všetky ostatné veľkosti.

Upínacia matica ER CP, **pre tesniace krúžky**.

Vhodné pre:

Klieštinový upínací trň FAHRION ER CENTRO a klieštinový upínací trň ER HDC.

Upozornenie:

Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!

Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.

Môže sa upnúť iba menovitý rozmer (žiadne premostenie!)

Technický opis

maximálny ťahovací moment	200 Nm
Celková dĺžka L	34,8 mm

Rozsah upínania	3 - 26 mm
Vonkajší Ø D	63 mm
Séria	Centro P
Závit	Tr50×1,5
Druh produktu	Upínacia matica