

Garant**Upínacia matica ER mini, pre ER: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309650 25
GTIN	4045197292148
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Malé vonkajšie rozmery, kalená po cementovaní a na všetkých stranách brúsená.

· **Kalená cementáciou a na všetkých stranách brúsená.**

Vhodné pre:

Klieštinový upínací trň ER Mini č. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Technický opis

pre ER	25 mm
Celková dĺžka L	21 mm
Závit	M30×1
maximálny ťahovací moment	45 Nm
Vonkajší Ø D	35 mm
Norma	DIN 6499
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Stratégia obrábania

HSC

Druh produktu

Upínacia matica