



Vysoko výkonný penový rezný olej, bez obsahu chlóru, Obsah: 0,4l



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	084225 0,4
GTIN	2050001660800
Trieda položky	08J

Popis

Prevedenie:

Rezný olej pre najvyššie nároky. Zmes s normálnym minerálnym rezným olejom sa neodporúča (nie s olejom rozpustným vo vode).

Výhoda:

Vylepšená **životnosť nástroja, rezný výkon a kvalita povrchu. Bez obsahu chlóru** – nevznikajú žiadne škodlivé pary, **prijateľné pre životné prostredie.**

Použitie:

Univerzálne vhodné na **trieskové obrábanie** (frézovanie, sústruženie, vrtanie, rezanie závitov, vystružovanie, preťahovanie, rezanie), ako aj na **tvárnenie**. Bezpodmienečne potrebné pri obrábaní **ťažko obrobiteľných materiálov**, ako sú ocele odolné voči korózii a teplu, niklové legúry, titan a podobne. Ideálne pre **neželezné kovy**.

Vysoko príľnavý penový rezný olej pre ciele nanášanie na miesto obrábania. Bez obsahu síry a minerálneho oleja, jemne dávkovateľný, umývateľný vodou.

Technický opis

Označenie nebezpečných látok	GHS02: Plameň
Označenie nebezpečných látok	GHS07: výkričník

Technický list

Prevedenie	Sprej v dóze
Rozpustnosť vo vode	rozpustný
Bod varu	-24 °C
Teplota samovzplanutia	235 °C
Rozprašovacia hlavica	Smart Straw
Farba	svetložltá
Teplota skladovania	15 - 35 °C
Obsah	0,4 l
Druh produktu	Rezný olej / brúsny olej