


Garant**Upínacia matica ER mini pre tesniace krúžky, pre ER: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309652 20
GTIN	4045197645722
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Malé vonkajšie rozmery, kalená po cementovaní a na všetkých stranách brúsená.

· **Kalená cementáciou a na všetkých stranách brúsená.**

Vhodné pre:

Klieštínový upínací trň ER Mini č. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Technický opis

maximálny ťahovací moment	40 Nm
pre ER	20 mm
Závit	M24×1
Celková dĺžka L	24 mm
Vonkajší Ø D	28 mm
Norma	DIN 6499
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Stratégia obrábania	HSC

Druh produktu

Upínacia matica